


**DCMT 11T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PF
Globina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Zvrst	HBT020
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje