


**DCMT 070204, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PF
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje