


**DCMT 11T302, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Zvrst	HBT020
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje