

**DCMT 11T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	MM

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Glavna uporaba	MF
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje