

**DCMT 11T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PM
Prevleka	TiCN

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje