



SCMT 09T304, Zvrst: HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Prevleka	TiCN

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje