


**SCMT 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120404 HBT020 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Prevleka	TiCN

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje