

**SCMT 120408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120408 HBT130 Radij rezila: 0,8 mm
Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM

Lomilec odrezkov	MM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje