

**TCMT 16T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Zvrst	HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje