


**SCMT 09T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Zvrst	HBT020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Lomilec odrezkov	PM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje