

**TCMT 110204, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MM
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Groba/gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje