


**TCMT 110204, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBT020
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min

Preveleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje