

**VBMT 110304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PF
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Globina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje