


**TCMT 16T308, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,12 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PM

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje