

**VBMT 110304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Zvrst	HBT130
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje