

**VBMT 110304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Lomilec odrezkov	MM
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje