

**Garant****Kratek sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E, neprevlečeni, Ø DC h8: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113001 7
GTIN	4045197749765
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti in robustni kratki svedri z **ojačanim premerom jedra**. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Napotek:**

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Število rezil Z	2
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	34 mm
Standard	DIN 1897
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	23,5 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	8 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	25 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		