

**VBMT 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Razred artikla	22D

**Opis**

VBMT 160404 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MF  
Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	MF
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT130
Glavna uporaba	M

Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje