

**VCMT 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MF
Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	MF
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404

Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje