

**VBMT 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Razred artikla	22D

**Opis**

VBMT 160404 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MM  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	MM
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje