

**VBMT 160408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160408 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	PM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Zvrst	HBT020
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje