

**VBMT 160408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160408 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Preveleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	MM
Zvrst	HBT130
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje