

**VCMT 110304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	PF

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje