

**VCMT 110304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Zvrst	HBT130
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	MF

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje