

**VCMT 110304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Zvrst	HBT020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,12 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	P

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje