

Garant**Kopirni rezkar 7° pozitivno, z navojem, Ø D / število rezil Z: 20/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212140 20/2
GTIN	4045197750259
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Ø D ₂	17,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Celotna dolžina L _{celotna}	30 mm
Ø D ₃	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Število rezil Z	2
Vpenjalni navoj M	M10
Ø rezila D _c	20 mm

z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP