

**VCMT 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Razred artikla	22D

**Opis**

VCMT 160404 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MM  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje $f$	0,05 - 0,35 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MM
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT130
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje