

Garant
Kopirni rezkar 7° pozitivno, z navojem, Ø D / število rezil Z: 42/4mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212160 42/4
GTIN	4045197750501
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5\text{ mm}$.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila D _c	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø D ₃	30 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219807
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219805