

**VCMT 160408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Razred artikla	22D

**Opis**

VCMT 160408 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PM  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

**Tehnični opis**

Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	PM
Zvrst	HBT020
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje