

## Garant

Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 52/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212167 52/4
GTIN	4045197750549
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

#### Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 – za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

#### Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm$ .

### Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	52 mm
Garnitura varnostnih podložk	219955

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
Število rezil Z	4
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø $D_3$	36 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Garnitura varnostnih podložk 10-delne	219955