


VCMT 160408, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160408 HBT130 Zvrst: HBT130
 Lomilec odrezkov: MM
 Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT130
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min

Preveleka	TiCN
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje