

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250601 25/15 |
| GTIN | 4045197809001 |
| Razred artikla | 21U |

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2525M15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259033 3

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| Velikost držala | 25 mm |
| ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2525M15 |
| Vijak za podložno ploščico | 259027 2 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Podložna ploščica | 259033 3 |
| Velikost ploščice | 15 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. |
| Dolžina glave L ₁ | 38 mm |
| Spona, vijak, vzmet | 259036 11 |
| Serijska | Eco |
| Vrsta uporabe | levi |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Podložna ploščica Tip 3 | 259033 3 |
| Vijak za podložno ploščico | 259612 |
| Podložna ploščica | 259225 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Vijak za podložno ploščico Tip 2 | 259027 2 |