


**WNMG 080412, Zvrst: HBT130**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Glavna uporaba	MF
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	MR

Globina reza $a_p$	2 - 6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje