

Garant**Magnet za dvigovanje bremen LM1, Maks. nosilnost (plano): 1000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	382020 1000
GTIN	4062406257798
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Uho za žerjav, ročaj za upravljanje in pokrovček iz nerjavnega jekla.
- Varnostni zapah preprečuje nenamerno sprostitvev ročaja za upravljanje med delovanjem.
- Površina pola je pripravljena za opsijsko montažo polovih čevljev.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z izbirnimi polovimi čevlji.
- Brez odboja ročaja za upravljanje zaradi tehnologije Soft-Opening-Protection.

Prednosti:

- Kakovostna obdelava v brezčasnem dizajnu GARANT v kombinaciji s premišljenimi uporabniškimi in varnostnimi zahtevami.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z opsijskimi polovimi čevlji.
- Zaščita „Soft-Opening-Protection“ preprečuje odboj ročaja za upravljanje.

Napotek:

Zračna reža < 0,1 mm pri ST-materialu. **Vklop magnetov za dvigovanje bremen samo na magnetnih površinah.** Zaradi varnostnega koncepta so geometrije obdelovancev prilagojene za dvigovanje. Potrdilo o preizkusu pretržnih sil na zahtevo.

Tehnični opis

Mera B	320 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	40 mm
Mera E	140 mm
Mera A	285 mm
Mera C	140 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	40 mm
Masa	33 kg
maksimalni Ø okroglega materiala	750 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	1000 kg
Maksimalna dolžina ravnega materiala	3000 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	500 kg
Mera F	346 mm
Mera G	34 mm
Mera D	109 mm
Maksimalna širina ravnega materiala	1500 mm
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen