

Garant**Magnet za dvigovanje bremen LM1, Maks. nosilnost (plano): 150kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	382020 150
GTIN	4062406257767
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Uho za žerjav, ročaj za upravljanje in pokrovček iz nerjavnega jekla.
- Varnostni zapah preprečuje nenamerno sprostitvev ročaja za upravljanje med delovanjem.
- Površina pola je pripravljena za opsijsko montažo polovih čevljev.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z izbirnimi polovimi čevlji.
- Brez odboja ročaja za upravljanje zaradi tehnologije Soft-Opening-Protection.

Prednosti:

- Kakovostna obdelava v brezčasnem dizajnu GARANT v kombinaciji s premišljenimi uporabniškimi in varnostnimi zahtevami.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z opsijskimi polovimi čevlji.
- Zaščita „Soft-Opening-Protection“ preprečuje odboj ročaja za upravljanje.

Napotek:

Zračna reža < 0,1 mm pri ST-materialu. **Vklop magnetov za dvigovanje bremen samo na magnetnih površinah.** Zaradi varnostnega koncepta so geometrije obdelovancev prilagojene za dvigovanje. Potrdilo o preizkusu pretržnih sil na zahtevo.

Tehnični opis

Mera B	140 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	10 mm
Mera A	115 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	15 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	75 kg
Mera E	60 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	150 kg
Maksimalna dolžina ravnega materiala	1250 mm
Mera C	68 mm
Mera D	70 mm
Masa	6,4 kg
maksimalni Ø okroglega materiala	250 mm
Mera F	170 mm
Mera G	17 mm
Maksimalna širina ravnega materiala	600 mm
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen