

**Garant**

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/  
število rezil Z: 52/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215575 52/6
GTIN	4045197750761
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP.**

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
---	----------------------

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila $D_c$	52 mm
Število rezil Z	6
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,37 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,8 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	46,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	101 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	102 mm
Serija	Softcut®
Ø $D_3$	49 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2