


## Gladilni kamen za karbidno trdino in litino, silicijev karbid (SiC) groba/fina, Dolžina × širina: 100X25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558825 100X25
GTIN	4260496535202
Razred artikla	56Z

### Opis

#### Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.

**Silicijev karbid** v srednje trdem vezivu. Spodaj silicijev karbid, zrnatost 280/320 (groba); silicijev karbid, zrnatost 100/400 (fina).

#### Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

#### Napotek:

**Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.**

### Tehnični opis

Višina	15 mm
Stopnja preciznosti	groba / fina
Dolžina	100 mm
Širina	25 mm
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		