

3M**Lepilni trak VHB™, črna, Širina×dolžina (mm×m): 19X33**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ 5962F pomeni zanesljivost v vseh pogledih. Nudi optimalno prilagodljivost lepilnim površinam. Ta značilnost omogoča združevanje tako tankih kot tudi strukturiranih površin po celotni površini brez napenjanja.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Temperatura skladiščenja	20 °C
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev

Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Montaža
temperaturna obstojnost do	120 - 150 °C
Raztegljivost	300 %
Oznaka proizvajalca	5962F
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm
Dolžina	33 m
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Lepilna masa	Akrilat
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Debelina	1,6 mm
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Barva	siva
Širina	19 mm
Material pokrova	Papir
Značilnost blagovnega imena	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak