

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/45****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: DWLNL

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik L_3 : 27 mm

Tehnični opis

Serijska	Master Mute
----------	-------------

Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Srednji premik L ₃	27 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 4
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	48 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 17
Sistem	DM
Nastavni kot	95 stopinj
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DWLNL
Podložna ploščica	259033 6
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni krak Tip 1	259036 1
Podložna ploščica	259228
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259027 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložna ploščica Tip 6	259033 6
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico	259614
Vpenjalni krak	259502