

Garant**Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 10,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122307 10,2
GTIN	4045197757159
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Prevleka DLC sp² najnovejše generacije, z **nizkim koeficientom trenja**, za **odlično odvajanje odrezkov**. Za **visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov**. **Natančna centričnost in okroglost izvrtin** zaradi **6 vodilnih rezalnih robov**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	h7
Število rezil Z	2
Dolžina utorov L _c	55 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,55 mm/v
Celotna dolžina L	102 mm
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D _c	10,2 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	39,7 mm
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM

Izvedba	4xD
Tip	W
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	360 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	350 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	150 m/min	N
PEEK	primerno	120 m/min	N
PVDF GF20	primerno	90 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	80 m/min	N
PEEK GF30	primerno	70 m/min	N
PTFE CF25	primerno	80 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
GFK	primerno	80 m/min	N
CFK	primerno	80 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		

