

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/49****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: STUCL

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 16T3..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 49 mm

Srednji premik  $L_3$ : 27 mm

**Tehnični opis**

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	STUCL
-------------------------------------	-------

Srednji premik L <sub>3</sub>	27 mm
Sistem	DM
Celotna dolžina L	32 mm
Serija	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Nastavni kot	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	49 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 3
Vijak za podložno ploščico	269015 2
Podložna ploščica	259033 4
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Vpenjalni vijak	269433
Vpenjalni vijak Tip 3	269023 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500