

Garant

Spiralni svedri HSS, zelo dolgi N, neprevlečeni, Ø DC h8 × celotna dolžina L: 7X370mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 116245 7X370 |
| GTIN | 4062406264758 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Z natančnim brušenjem konice.

Vaporizirani visokozmogljivi svedri za vrтанje posebej globokih izvrtin. Obvezno **pazite na pogosto odstranjevanje odrezkov.**

Priporočilo:**Maksimalna globina vrтанja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napotek:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s **kotom konice 120°** za izboljšano procesno varnost

Tehnični opis

| | |
|---|-------------|
| Kot konice | 118 stopinj |
| Nazivni Ø D _c | 7 mm |
| Dolžina utorov L _c | 250 mm |
| Ø držala D _s | 7 mm |
| Celotna dolžina L | 370 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Standard | DIN 1869 |
| Število rezil Z | 2 |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ² | 0,07 mm/v |

| | |
|---|--------------------|
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂ | 239,5 mm |
| Držalo | cilindrično držalo |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Tip | N |
| Kot spirale | 38 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 50 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 32 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 21 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 18 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 5 m/min | P |
| GG(G) | primerno | 18 m/min | K |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |