

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Cilindrično držalo, Ø D/  
število rezil Z: 25/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	70 mm
Serija	Power Q
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Ø rezila $D_c$	25 mm
Ø $D_3$	15 mm
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,2 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	2,74 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	12,55 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	2
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP