

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 25/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Število rezil Z	2
$\varnothing D_2$	21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,55 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Serija	Power Q
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Kot rampe α_{\max}	2,74 stopinj
Celotna dolžina L_{celotna}	36 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7