

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z navojem, \emptyset D/število rezil Z: 42/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\text{min}}$	74 mm
\emptyset rezila D_c	42 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\text{maks}}$	82 mm
$\emptyset D_2$	29 mm
$\emptyset D_3$	32 mm
Kot rampe α_{maks}	1,16 stopinj

Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	29,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7