

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø D ₃	64 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU146715
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	2 mm
Kot rampe α _{maks}	0,75 stopinj
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	61,07 mm

Serija	Power Q
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	144 mm
Število rezil Z	6
\varnothing rezila D_c	80 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 8	219799 8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP