

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Držalo Weldon, Ø D/
število rezil Z: 30/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**.
Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	58 mm
Serijska	Power Q
Dolžina rampe L za α_{maks}	17,55 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	1,96 stopinj
Število rezil Z	3
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	50 mm
\varnothing rezila D_c	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7