

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	90 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	37,55 mm
Število rezil Z	5
Nastavitveni kot κ	15 stopinj

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot rampe α_{maks}	0,92 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Serija	Power Q
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	98 mm
Ø D_3	40 mm
Ø rezila D_c	50 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP