

**Garant**

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213006 52/5
GTIN	4062406266752
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,2 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	102 mm
Ø $D_3$	42 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	52 mm
Število rezil Z	5
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,87 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	39,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP