

## Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Držalo Weldon, Ø D/  
število rezil Z: 32/3mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**.  
**Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

### Tehnični opis

Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	1,76 stopinj
$\varnothing D_3$	22 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	19,55 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	100 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	32 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Serija	Power Q
$\varnothing$ rezila $D_c$	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7